



PRODUITS MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR FONDERIES DE MÉTAUX NON-FERREUX

Products, materials and equipment
for non-ferrous foundries



38490 Chimilin - France



+33 (0)4 76 32 50 15



info@alumartigny.com



www.aluminiummartignyfrance.com

HYDRALVAC PREMIUM



Contrôle du gazage en fonderie d'aluminium

Gassing level measuring
in aluminium foundry



HYDRALVAC PREMIUM

Technologie Technology	Ensemble moteur pompe à vide - Piquage pour contrôle Vacuum pump motor - Deviation value for calibration
Réglage Setting	Réglage électronique du niveau de vide Electronical setting of vacuum level
Indicateur Display	Affichage numérique du niveau de vide et du temps de cycle Electronic pressure and cycle time indicator
Cycle Cycle	Cycle automatique Automatic cycle
Niveau sonore Sound level	48 db
Débit nominal Nominal flow	7 m³ / heure 7 m ³ /hour
Pression limite Limit pressure	10 mbar
Minuteur Timer	300 secondes (réglable de 5 à 3600s) 300 seconds (adjustable from 5 to 3600s)
Mise à l'air libre Return to atmospheric pressure	Automatique Automatic
Alimentation Supply	230 V monophasé / 50 Hz (adaptable 60 Hz) 230 V single-phase / 50 Hz (adaptable 60 Hz)
Taille et Poids net Height and net weight	340 mm x 340 mm(l) x 345 mm(h) / 18kg
Option Option	Sélecteur 2 niveaux de vide au choix Two positions vacuum level selector